

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261308 25/16
GTIN	4045197653789
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	VC.. 1604..
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skrivsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	SVHCR/L 2525M16
Underläggsplatta	269005 8
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	23,5 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500