


**Garant****Fullprofilskär 60° invändigt höger, HB7020, stigning: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270754 2
GTIN	4045197370020
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Utförande:**

**Fullprofilskär 60°** för invändig gänga enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Gängstigning	2 mm
Användning inomhus/utomhus	invändig
Användning	Höger
Vändskärsplattprofil	Helprofil
Sort	HB7020
Toleransklass	DIN 13 6H
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Gängtyp	M-LH

Gängtyp	MF-LH
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,17 mm
Vändskärsstorlek L	11 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	120 m/min	N
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		