

**Garant****Weldonhållare form ADB, SK 50 A = 100, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300330 12
GTIN	4045197284006
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

**GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningenslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12