

HOLEX®**Weldonhållare form AD, SK 50kort, Spännhylsa D1: 14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300300 14
GTIN	4045197144034
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

utkagningslängd A-mått: 63 mm

Utvändig-Ø D: 44 mm

Reservspännskruv 309900: 12

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	14 mm
Reservspännskruv 309900	12
utkagningslängd A-mått	63 mm

Utvändig-Ø D	44 mm
fäste	SK 50kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308820 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
	308812 50

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK

Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50	308700 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50