

Garant**Weldonhållare kombi, smal Form ADB, SK 40 A = 100, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300422 6
GTIN	4045197287601
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Håltolerans D₁ i H4 (mer exakt än DIN).**

Skaften hårdbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 1835 form B + E och DIN 6535 form HB + HE.

leveransinnehåll:

Med kulledsspännskruv **för systemen Weldon och Whistle-Notch** och genomborrad anslagsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reservspännskruv 309905 M6, 309905 M8.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
Ø D ₂	13 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Ø D ₃	18 mm
Utvändig-Ø D	28,33 mm
fäste	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40

DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40