

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skrivsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	AH20Q SVJCR/L11
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	25 mm
Huvudängd L ₁	38 mm
Mittförskjutning L ₃	4,6 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L ₂	19 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500