

**Garant**
**Weldonhållare kombi, smal Form ADB, SK 40 A = 100, Spännhylsa D1: 8mm**

**Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 300422 8      |
| GTIN         | 4045197287618 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning**
**Utförande:**

- **Håltolerans D<sub>1</sub> i H4 (mer exakt än DIN).**

Skaften hårbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 1835 form B + E och DIN 6535 form HB + HE.

**leveransinnehåll:**

Med kulledsspännskruv **för systemen Weldon och Whistle-Notch** och genomborrad anslagsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reservspännskruv 309905 M6, 309905 M8.

**Teknisk beskrivning**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| utkragningsslängd A-mått  | 100 mm        |
| Ø D <sub>3</sub>          | 20 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>          | 15 mm         |
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 8 mm          |
| Utvändig-Ø D              | 30,33 mm      |
| fäste                     | SK 40 A = 100 |
| Norm                      | DIN 6359      |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm                       | ISO 7388-1                        |
| Form                               | ADB                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Specialdragtapp passar för konor 40   | 308740 40  |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40               | 308630 40  |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40                            | 308830 40  |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308760 40  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40   | 308620 40  |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40   | 308610 40  |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40                | 308625 40  |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40                    | 308806 40  |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308765 40  |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40               | 308801 40  |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40   | 308785 40  |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40  |
| Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40                           | 308700 40  |
| DragtapparForm B passar för konor 40  | 308640 40  |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M  | 308670 40M |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40                                       | 308605 40  |

|  |           |
|--|-----------|
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40     | 308615 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40                      | 308660 40 |
| DragtapparForm A passar för konor 40                     | 308600 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                    | 308790 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40              | 308650 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40                      | 308635 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                    | 308795 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |