

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	12,5 mm
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
ISO-kod hållare	SVVCN 2525M16
Passande vändskär	VC.. 1604..
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	38 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skaftmått	25 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 8
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500