

Garant**Whistle Notch-hållare Form ADB, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300430 10 |
| GTIN | 4045197284419 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Med anslagsskruv. Skaften hårbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

Fördel:

Verktyget kläms fast på sidan med spännskraven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering. Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

- För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
- Längdförlusten på grund av omslipning av borrhändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------|
| Reservspännskruv nr 309900 | 10 |
| Spännhylsa D ₁ | 10 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 50 mm |
| Utvändig-Ø D | 35 mm |
| fäste | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40 | 308700 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |

| | |
|--|------------|
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| DragtapparForm A passar för konor 40 | 308600 40 |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm | 309900 10 |