

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	44 mm
Mittförskjutning L ₃	3,5 mm
ISO-kod hållare	AH25R SVJCR/L16
Passande vändskär	VC.. 1604..
Halsbredd L ₄	14,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	28 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvåndskär Typ 8	269028 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500