

**Garant****Whistle Notch-hållare Form ADB, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300430 16
GTIN	4045197284457
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Med anslagsskruv. Skaften hårbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

**Fördel:**

Verktyget kläms fast på sidan med spännskraven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering. Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

**Användningsdata:**

- För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
- Längdförlusten på grund av omslipning av borrhändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	63 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16