

**Ringskruv, Gäng-Ø: M48****Beställningsdata**

Ordernummer	086472 M48
GTIN	2050001758057
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Totalhöjd F	168 mm
vikt	6,2 kg
Gänglängd mutter E	35 mm
Kragdiameter stöd C	100 mm
Invändig diameter ring A	90 mm
Gäng-Ø	M48
Utvändig diameter ring B	166 mm

Datablad

Gänglängd	68 mm
dim D	38 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	32 t
Produktslag	Ringskruv