

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning L <sub>3</sub>	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	25 mm
ISO-kod hållare	AH20R SVUCR/L11
Huvudängd L <sub>1</sub>	24 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	18 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500