

**Garant****Weldonhållare Form AD, SK 40 ultrakort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300410 16
GTIN	4045197284341
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Fästskruv i verktygsväxlarpar.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Norm:**

Ähnlich DIN 69871.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830, reservskruv nr 309901.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	35 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40 ultrakort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Spännskruv för Weldonhållareultrakort för chuck spänndiameter D1 16 mm	309901 16
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40

Dragtappartätad passsar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passsar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passsar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90°tätad passsar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passsar för konor 40	308650 40