

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	VC.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	28 mm
ISO-kod hållare	AH25R SVJCR/L16
Huvudängd L_1	44 mm
Mittförskjutning L_3	3,5 mm
Halsbredd L_4	14,5 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5xD
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500