

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
ISO-kod hållare	SVVCN 2525M11
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	39 mm
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	12,5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500