

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261338 20/11 |
| GTIN | 4045197654083 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Passande vändskär | VC.. 1103.. |
| ISO-kod hållare | A20Q SVJCR/L11 |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 24 mm |
| Huvudängd L_1 | 38 mm |
| Vändskärsstorlek | 11 mm |
| Mittförskjutning L_3 | 2 mm |
| Skrivsats för vändskär | 269028 7 |
| Halsbredd L_4 | 11 mm |
| totallängd L | 180 mm |
| Spännhöjd L_2 | 19 mm |
| Inställningsvinkel κ | 142 grad |
| Skaftdiameter D_s | 20 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500