

**Garant**
**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 7
Halsbredd $L_4$	9,5 mm
Huvudängd $L_1$	30 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	22 mm
ISO-kod hållare	A16M SVJCR/L11
Mittförskjutning $L_3$	2 mm
totallängd $L$	150 mm
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	142 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skrivsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500