

**2K-lim, Tillverkar-ID: DP490****Beställningsdata**

Ordernummer	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dragelastiskt 2K-lim** som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur. För sammanfogning av metaller, hårdplast, trä och fiberkompositmaterial.

**Användningsdata:**

Använd handdoseringspistol nr 083373 storlek PISTOLE tillsammans med matningskolv nr 083375 storlek KOLBEN3 och blandningsrör nr 083383 storlek MIXER.

**Teknisk beskrivning**

skärdraghållfasthet	31 N/mm <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	DP490
Dynamisk viskositet	52 mPas
Färg	svart
Kemisk bas	Epoxiharts
lagringstemperatur	15 °C

Hållbarhet från tillverkningsdatum	15 månad
temperaturområde	-55 °C
lämpligt för material	Plast
lämpligt för material	metall
lämpligt för material	Trä
Draghållfasthet	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Form	fast
Bearbetningstemperatur	20 °C
Egenskap	väderbeständig
Egenskap	segelastisk
Egenskap	vattenbeständig
Påfyllningsvolym	50 g
fullhärdat efter	4 - 6 min
handfast efter	240 - 360 min
Största spaltmått	0,15 mm
tål stötar och vibrationer	ja
Överlappningshållfasthet	31 N/mm <sup>2</sup>
Produktslag	Tvåkomponentlim

## Tillbehör

2-komponents limtillbehör Utförande KOLBEN3	083375 KOLBEN3
2-komponentblandarmunstyckeSet 36 delar Utförande MIXER	083383 MIXER
Handdoseringspistol Utförande PISTOLE	083373 PISTOLE