


Garant**Fullprofilskär 55° utvändigt höger, HB7125, Antal gängor/tum: 19****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 270803 19 |
| GTIN | 4045197463098 |
| Artikelklass | 21J |

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-----------|
| Antal gängor/tum | 19 |
| Skärmaterial | VHM |
| Användning | Höger |
| Användning inomhus/utomhus | utvändig |
| Vändskärsplattprofil | Helprofil |
| Sort | HB7125 |
| Gängtyp | BSW |
| Gängtyp | BSP |
| Gängtyp | BSW-LH |
| Gängtyp | BSP-LH |
| Gängtyp | G |
| Gängtyp | G-LH |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Flankvinkel | 55 grad |
| Tjocklek | 3,6 mm |
| Vändskärsstorlek L | 16 mm |
| Produktslag | Vändskär för gängsvärning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | S |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | lämplig | | |
| intermittent | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |