

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300470 40
GTIN	4045197284679
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Teknisk beskrivning

spännvidd	3 - 26 mm
Reservmutter HOLEX nr 309580	40
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40

För ER-spännhylsor	40
utkragningslängd A-mått	70 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 26 mm	309379 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309379 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309379 13
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 21 mm	309379 21

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spänntågsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-hylsmutterHigh Speed för ER 40	309610 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309379 16
ER-spänntågsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 20 mm	309379 20
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 17 mm	309379 17
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309381 12
ER-hylsmutterför HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 25 mm	309379 25
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 25 mm	309381 25
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309379 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 19 mm	309379 19
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 23 mm	309379 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309379 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 24 mm	309379 24
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309379 5

ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309379 7
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309379 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309379 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309379 14
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 22 mm	309379 22
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309379 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 18 mm	309379 18

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309379 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309379 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309379 4