

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	43 mm
ISO-kod hållare	A25R SVQCR/L16
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	17 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	31,5 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	23 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500