

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Huvudängd L_1	25,5 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Mittförskjutning L_3	17 mm
ISO-kod hållare	A25R SVUCR/L16
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500