

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 1604..
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Mittförskjutning L ₃	22 mm
ISO-kod hållare	A32S SVUCR/L16
Huvudängd L ₁	33,5 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 8
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	40 mm
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	31 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500