

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
ISO-kod hållare	A20R SVQCR/L11
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	24 mm
Huvudängd L_1	26,1 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500