

Garant
Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm

Beställningsdata

Ordernummer	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Skruv för underläggsplatta	269013 2
ISO-kod hållare	A40T SVUCR/L16
Skrivsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 8
Huvudängd L_1	40 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L_3	27 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	39 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500