

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	31,5 mm
ISO-kod hållare	A25R SVQCR/L16
Passande vändskär	VC.. 1604..
Huvudängd $L_1$	43 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	23 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500