

**HOLEX****ER-hylschuckar Form AD, SK 30 kort, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	300465 16
GTIN	4045197674340
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

**HOLEX –**

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmutterar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkagningslängd A-mått: 55 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 16

Reservmutter HOLEX nr 309580: 16

**Teknisk beskrivning**

Reservmutter HOLEX nr 309580	16
------------------------------	----

För ER-spännhylsor	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	16
Utvändig-Ø D	28 mm
fäste	SK 30 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4

ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309372 4
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spännstångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mmmed tätning	309014
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309370 2
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
	309445 2,8

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spänntågsats HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spänntågsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309745 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spänntågsats 10 delar 1-10 mm	309012
	309425 4,5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation  
nom. spänn-Ø d 4,5 mm

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och  
brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309445 4,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm

308920 6

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

308906 8

ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

309371 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm

308920 10

ER-hylsmutterHigh Speed för ER 16

309610 16

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

308921 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm

308901 1

ER-spännstångsats HPmed tätning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425  
E

309391

ER-hylsmutterför HiRunER-spännstångchuck för ER 16

309617 16

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø  
d 4 mm

309403 4

ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom.  
spänn-Ø d 8 mm

309372 8

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30

308765 30

ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom.  
spänn-Ø d 6 mm

309372 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm

308920 2

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

308921 7