

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269005 8
Mittförskjutning L_3	22 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	A32S SVQCR/L16
Huvudängd L_1	33,5 mm
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500