

Garant**Whistle Notch-hållare Form ADB, SK 50kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300450 8
GTIN	4045197284525
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med anslagsskruv. Skaften hårbearbetade (god balans!). Med RFID/Balluffchip-hål.

Fördel:

Verktyget kläms fast på sidan med spännskraven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering. Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

- För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
- Längdförlusten på grund av omslipning av borrhändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	8
utkragningenslängd A-mått	63 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
fäste	SK 50kort
Norm	DIN 6359

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Reservspännskruv för chuck spänn diameter D1 8 mm	309900 8