


**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261344 40/16
GTIN	4045197656162
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	VC.. 1604..
ISO-kod hållare	A40T SVQCR/L16
Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	49 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Huvudängd $L_1$	40 mm
Underläggsplatta	269005 8
Skruv för underläggs-platta	269013 2
totallängd $L$	300 mm
Spännhöjd $L_2$	39 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500