

LOCTITE**Fogprodukt, 50 ml, Tillverkar-ID: 648**

Beställningsdata

Ordernummer	083341 648
GTIN	5010266006659
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Användningsdata:

Universell fogprodukt, hög temperaturbeständighet. Rekommenderas för lager, axlar och liknande.

OBS!:

Förbehandla först ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392.

Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Farlighetsmärkning	GHS05: Frätande verkan
tillverkarens beteckning	LOCTITE 648
handfast efter	10 min
minimalt lossningsmoment	29 Nm
Dynamisk viskositet	450 - 550 mPas

Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	oljetolerant
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för användningsområde	Grepp- eller presspassförband
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
Kemisk bas	Uretanmetakrylat
Form	flytande
Största spaltmått	0,15 mm
Färg	grön
lämpligt för material	Stål
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Flampunkt	93,3 °C
temperaturområde	-75 - 180 °C
fullhärdat efter	3 h
Demontering	bara genom uppvärmning
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,1 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Fogprodukt

Tillbehör

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för
kärlestorlek 50 ml

083344 50