

Garant**VCGT 110302, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	261453 HU7310
GTIN	4045197671561
Artikelklass	21G

Beskrivning

VCGT 110302 HU7310 Sort: HU7310
spån-brytare: AM
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,1 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
spån-brytare	AM

Primäranvändning	N
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	VCGT 110302
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning