

LOCTITE**Snabblim, 20 g, Tillverkar-ID: 496**

Beställningsdata

Ordernummer	083352 496
GTIN	4100630496160
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Universellt användbar för sammanfogning av olika material. Snabb härdning och rena, så gott som osynliga, fogar. Härdning via luftfuktigheten.

Användningsdata:

Universallim för nästan alla material. Lämpar sig bäst för **metaller**. Något högre hållfasthet än nr 401, men mindre temperaturstabil.

OBS!:

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

Teknisk beskrivning

skärdraghållfasthet	20 - 30 N/mm ²
handfast efter	20 - 40 s
tillverkarens beteckning	LOCTITE 496
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
Dynamisk viskositet	125 mPas

Datablad

lagringstemperatur	2 °C
Form	flytande
lämpligt för material	metall
lämpligt för material	Plast
lämpligt för material	Elastomer
Kemisk bas	Metylcyanakrylat
Densitet	1,09 g/cm ³
temperaturområde	-40 - 80 °C
Färg	transparent
Hållbarhet från tillverkningsdatum	20 månad
Påfyllningsvolym	20 ml
Största spaltmått	15 mm
Produktnamnsattribut	20 g
Produktslag	Sekundlim