

**Ringskruv, Gäng-Ø: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	086472 M10
GTIN	2050001758019
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter ring B	45 mm
Kragdiameter stöd C	25 mm
Totalhöjd F	45 mm
Invändig diameter ring A	25 mm
Gänglängd mutter E	10 mm
Gäng-Ø	M10
vikt	0,11 kg

Datablad

Gänglängd	17 mm
dim D	10 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	1 t
Produktslag	Ringskruv