

**Garant****VC.T 160404, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	261458 HB7020
GTIN	4045197699831
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VC.T 160404 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning