

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 110304 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning