

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 40 A = 200, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300545 40
GTIN	4045197284839
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 40

Reservmutter HOLEX nr 309580: 40

Teknisk beskrivning

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40
För ER-spännhylsor	40
spännvidd	3 - 26 mm
Reservmutter HOLEX nr 309580	40
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	SK 40 A = 200
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 16 mm	309449 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309449 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm	309449 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 14 mm	309434 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309449 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309449 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309434 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309449 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-hylsmutter High Speed för ER 40	309610 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309449 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309434 8
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotskning nom. spänn-Ø d 8 mm	309449 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 11 mm	309449 11
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 14 mm	309449 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309434 12
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309028
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40