

**Ringmutter, Gäng-Ø: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	086477 M8
GTIN	2050001758118
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Totalhöjd F	45 mm
vikt	0,09 kg
Gänglängd mutter E	10 mm
Utvändig diameter ring B	45 mm
Gäng-Ø	M8
Invändig diameter ring A	25 mm
Kragdiameter stöd C	25 mm

Datablad

dim D	10 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,8 t
Produktslag	Ringskruv