

## ER-hylschucksats, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 16



### Beställningsdata

Ordernummer	300630 16
GTIN	4045197307910
Artikelklass	37D

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Utvändig och invändig kona slipad.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$ .**
- **Upp till 40 % högre spännkraft, vid nominell  $\emptyset$ .**

#### Fördel:

- **Ökad livslängd, optimal processäkerhet.**
- **Bättre kvalitet (ytfinhet, snävare tillverkningstoleranser).**
- **Lägre produktionskostnader.**

#### leveransinnehåll:

ER-chuck med mutter (nr 300470 storlek 16, 25 resp. 32), ER-skruvnyckel (nr 613300 storlek 25 resp. 309680 storlek 32) och ER-hylsor (nr 308901, 308941 resp. 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 och 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 20 mm.

Inklusive plastväska.

#### Specialtillbehör:

Dragtapp (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309434, ER-spännmutter nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

## Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	16
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-hylschuckarForm ADB för ER-spännhylsstorlek 16	300470 16