

Garant**VC.T 110304, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	261454 HU7310
GTIN	4045197671684
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
spån-brytare	AM
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	VCGT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning