

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300570 40
GTIN	4045197284914
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Teknisk beskrivning

Reservmutter HOLEX nr 309580	40
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40
För ER-spännhylsor	40
spännvidd	3 - 26 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	SK 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309449 8
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50

ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
ER-hylsmutterHigh Speed för ER 40	309610 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309449 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm	309449 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4

ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 16 mm	308992 16
ER-hylsmutterför HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 9 mm	308990 9
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spann-Ø d 11 mm	309419 11