

**Garant****VC.T 160404, Sort: HB7310**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 261458 HB7310 |
| GTIN         | 4045197671868 |
| Artikelklass | 21G           |

## Beskrivning

### Teknisk beskrivning

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hörnradie                             | 0,4 mm          |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,1 - 4 mm      |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 350 - 600 m/min |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Matning $f$                           | 0,05 - 0,5 mm/v |
| spån-brytare                          | AM              |
| Primäranvändning                      | N               |
| Sort                                  | HB7310          |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning  |
| Skärmaterial                          | VHM             |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ISO-kod vändskär | VCGT 160404            |
| Antal byten/skär | 2                      |
| Tolerans         | G                      |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |