

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 50 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300550 40
GTIN	4045197284877
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 40

Reservmutter HOLEX nr 309580: 40

Teknisk beskrivning

Reservmutter HOLEX nr 309580	40
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40
spännvidd	3 - 26 mm
För ER-spännhylsor	40
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	SK 50 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309449 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309449 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm	309449 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309434 6
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 14 mm	309434 14
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 11 mm	309449 11
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ER-hylsmutter High Speed för ER 40	309610 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
	308700 50

Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50

Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 14 mm	309449 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännstångsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309449 7

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309449 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spännstångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309434 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309449 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 16 mm	309449 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309449 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50	308720 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22