

Garant**ER-hylschuck, mini/smal Form ADB, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	300650 11
GTIN	4045197287762
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Hylsmutter balanserad för HSC.
- ER11-uppbordrad genomgång.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!)
- Som standard med Balluffchip-hål

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.

Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	11 mm
spännvidd	0,5 - 7 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
passande chucknyckel nr 309740	11
Utvändig-Ø D	16 mm
Effektiv längd L _N	70 mm

Spännhylsa D ₁	1-7 mm
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308881 6
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308881 5
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 11	309740 11
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spänntångsats 7 delar 1-7 mm	309155
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308918 6
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308918 2

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spänntångsats 13 delar 1-7 mm	309010
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308881 7
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308881 3
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308918 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308918 3
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308881 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308918 7

Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 4 mm	308881 4
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spann-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spann-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spann-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spann-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spann-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spann-Ø d 4 mm	309399 4