

**Garant****ER-Mini-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	300685 16
GTIN	4045197291813
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Cylindriska hållare med Weldonskaft inklusive ER-mutter.  
Genomgående hål för invändig kylning finns.

**Användningsdata:**

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

**Specialtillbehör:**

Chucknyckel = nr 309680 – 309740.

ER-spännhylsor nr 308878 – 309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.

**OBS!:**

Inte lämpligt för komprimering.

**Teknisk beskrivning**

Skaftlängd L <sub>1</sub>	140 mm
L <sub>2</sub>	23 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
För ER-spännhylsor	16 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Utvändig-Ø D	22 mm
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spänntångsats HPmed tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER Mini hylsmutter för ER 16	309650 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mmmed tätning	309164
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309381 20
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309381 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spänntångsats HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
	309445 4,5

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm

ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309370 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännstångsats HPmed tätning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännstång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 25 mm	309381 25
ER-spännstångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mmmed tätning	309014
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännstång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spännstångsats HPmed tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spännstångsats HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
	309404 6

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och  
munstycken nom. spann-Ø d 6 mm

---