


Garant**Fullprofilskär 55° invändigt höger, HB7125, Antal gängor/tum: 28****Beställningsdata**

Ordernummer	270827 28
GTIN	4045197463166
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Antal gängor/tum	28
Skärmaterial	VHM
Användning inomhus/utomhus	invändig
Användning	Höger
Vändskärsplattprofil	Helprofil
Sort	HB7125
Gängtyp	BSW-LH
Gängtyp	BSW
Gängtyp	BSP
Gängtyp	BSP-LH
Gängtyp	G
Gängtyp	G-LH

Flankvinkel	55 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		