

Garant**ER-hylschuck, mini/smäl Form ADB, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	300650 16
GTIN	4045197287779
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Hylsmutter balanserad för HSC.
- ER11-uppbordrad genomgång.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!)
- Som standard med Balluffchip-hål

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm

passande chucknyckel nr 309740: 16

Teknisk beskrivning

passande chucknyckel nr 309740	16
För ER-spännhylsor	16 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm

Utvändig-Ø D	22 mm
Effektiv längd L _N	70 mm
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spännstångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309740 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-chucknyckel 1/2 tum nyckelvidd 25 för ER-hylschuckar 16	309720 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 16	309680 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
	309403 4,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

309403 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm

308901 1

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm

308901 4

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm

308922 4

Dragtappar tätad passar för konor 40

308635 40

ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm

309240

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308765 40

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40

308615 40

Dragtappar tätad passar för konor 40

308660 40

Dragtappar Form A passar för konor 40

308600 40

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm

308922 6

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

308906 9

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40

308820 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

309403 6

Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16

309745 16

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308760 40

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

309402 8

ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 16

309700 16

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

309402 7

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm

309160

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

308921 6

308625 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6