

Garant**ER-Mini-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	300685 20
GTIN	4045197291820
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriska hållare med Weldonskaft inklusive ER-mutter.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel = nr 309680 – 309740.

ER-spännhylsor nr 308878 – 309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.

OBS!:

Inte lämpligt för komprimering.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	25 mm
För ER-spännhylsor	20 mm
L ₂	24 mm
Skaftlängd L ₁	140 mm
spännvidd	1 - 13 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308930 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308930 4
ER Mini hylsmutter för ER 20	309650 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308916 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309406 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308930 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308911 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309406 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308930 10
ER-spänntångsats 12 delar 2-13 mm	309200
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308916 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308916 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308911 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308930 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308911 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308916 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308930 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308916 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308930 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308911 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308911 8
ER-spännstångsats 7 delar, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm med tätning	309018
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308916 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spännstångsats 12 delar 2-13 mm	309016
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309406 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308911 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308916 9
	309406 8

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø
d 8 mm

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø
d 9 mm

309406 9