

Garant**ER-hylschuck, mini/smal Form ADB, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	300650 25
GTIN	4045197287786
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Hylsmutter balanserad för HSC.
- ER11-uppbordrad genomgång.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!)
- Som standard med Balluffchip-hål

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkagningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 35 mm

passande chucknyckel nr 309740: 25

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	100 mm
spännvidd	1 - 16 mm

passande chucknyckel nr 309740	25
För ER-spännhylsor	25 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
Effektiv längd L _N	74 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Späntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	308962 13
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309447 3,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309447 4
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309413 11
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 25	309700 25
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	308962 16
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308962 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308962 7
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309447 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308960 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm med tätning och munstycken	309245
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
	309409 14

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm

308962 14

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

308946 14

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm

308962 11

Dragtappar tätad passar för konor 40

308635 40

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309447 4,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm

308960 13

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm

309430 6

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm

308946 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm

308941 5

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm

308962 12

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40

308820 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm

308960 7

ER-spännstångsats 7 delar, 4 – 16 mm med tätning

309022

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm

308941 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm

308960 11

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm

308946 10

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm

308962 10

Dragtappar tätad, form B passar för konor 40

308620 40

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40

308802 40

Dragtappar tätad passar för konor 40

308660 40

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm

308959 4

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm

308946 13

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309447 5
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309447 8
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309413 10
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 25	309745 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 25	309740 25
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm med tätning	309244
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6